
DV1219

LED-Streifen RGB digital

LED-Strip-sngl-milky-4000mm-fb

Betrieb nur mit DP1617



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Applikation		Signalisierung von Maschinenzuständen; Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10,8...13,2 DC
Nennspannung DC	[V]	12; (nach SELV/PELV)
Max. Stromaufnahme	[mA]	2313; (2313 (rot); 2278 (grün); 2279 (blau); 2271 (RGB weiß))
Typ. Lebensdauer	[h]	60000
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...45
Lagertemperatur	[°C]	-25...65
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90
Max. Höhe über NN	[m]	2000
Schutzart		IP 67; IP 68; IP 69K
Verschmutzungsgrad		2
Zulassungen / Prüfungen		
Zulassung		EN 62471; IEC 62031
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	522
Abmessungen	[mm]	4028 x 14 x 8,4
Werkstoffe		Gehäuse: TPU
Werkstoff Griffkörper		PVC
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Signalisierung von Maschinenzuständen	LED, mehrfarbig RGB

DV1219

LED-Streifen RGB digital


LED-Strip-sngl-milky-4000mm-fb

Bemerkungen	
Bemerkungen	Anzahl LEDs: 256
Hinweise	Betrieb nur mit DP1617
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PVC, orange, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Kontakte: 3, vergoldet; Griffkörper: PVC, orange; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



1	L+
3	L-
4	DATA

DATA: Kommunikationsschnittstelle