

センサの機能を向上

豊富なラインナップ – 制御・信号変換用コンバータプラグ

- センサがさらに便利になる機能を提供
- 小形で丈夫、保護構造の高いプラスチックハウジングで設置済のセンサに後付け可能
- ステータスや測定値が一目で分かる視認性に優れたディスプレイ
- ハイジェニックエリアにも対応
- IO-Linkや回転式ボタン操作でパラメータを設定



IP67 IP69K IO-Link

ifm – close to you!

機能	入力	出力	産業(FA)用	ハイジェニック用
			IP67	IP69K
			製品コード	
IO-Link アナログ出力 ››› コンバータ	IO-Link	アナログx 2 4〜20 mA	**DP1213**	**DP3213**
IO-Link アナログ出力 ››› コンバータ	IO-Link	アナログ x 2 0〜10 V	**DP1223**	**DP3223**
アナログ入力 ››› IO-Link コンバータ	アナログ x 2、0〜10 V	IO-Link	**DP1222**	**DP3222**
リレーアダプタ	デジタル x 2、PNP	半導体(無接点)リレー x 2 ノーマルオープン	**DP1603**	**DP3603**
リレーアダプタ	デジタル x 2、PNP	半導体(無接点)リレー x 2 ノーマルクローズ	**DP1613**	**DP3613**
スピードモニタ	デジタル x 1、PNP	デジタル x 2 PNP/NPN IO-Link	**DP2122**	**DP4122**
しきい値変換リレー	アナログ x 1、4〜20 mA	デジタル x 1、アナログ x 1	**DP2200**	**DP4200**
カウンタ	デジタル x 2、PNP	デジタル x 2　PNP/NPN IO-Link	**DP2302**	**DP4302**
パルスストレッチャー	デジタル x 2、PNP	デジタル x 2、PNP	**DP2402**	**DP4402**

小形サイズで便利な機能を実現

設置済のセンサにわずか数センチのコンバータを取付けるだけで、便利な機能が利用できます。機械の改良やセンサに搭載されていない機能を付け加えたい場合に、使用中のセンサに後から機能を追加できて使い方が一段と広がります。

小形で防水性の高い保護構造により、センサ本体や設置場所に直接取付が可能です。


ハイジェニックエリアにも対応

ハイジェニックエリアでの使用に対応するタイプもご用意しています。腐食性のある洗剤に強いハウジング材質を使い、保護構造IP69Kの高い防水性が特長です。ハウジング表面のスムース加工により、付着物や液だまりができにくくなっています。ボタンの押し回し操作による設定はできませんが、一般産業用のコンバータと同様にIO-Linkにより簡単に設定できます。食品衛生規格のECOLAB認証に適合した材質を使用しているため、安心して導入できます。


BEST FRIENDS



moneo|configure free
IO-Linkデバイスのパラメータ設定ソフトウェア



温度センサ
安定した温度測定



高周波誘導式近接センサ
回転検出用パルスピックアップ

詳細情報はこちら:
ifm.com/fs/DP1213

製品改良のため、記載事項を予告なしに変更する場合があります。· 11.2023
ifm electronic gmbh · Friedrichstr. 1 · 45128 Essen