



Nimm 1 für 2

Y-Kabel für vielzählige Einsatzszenarien

- Ausführung in gerader und platzsparender gewinkelter Form
- Varianten für Werkzeugmaschinen, Lebensmittelbranche und mobile Arbeitsmaschinen
- Einfache, fehlerfreie Montage ohne Drehmomentwerkzeug dank bewährter ecolink-Technologie



IP69

ifm – close to you!

Länge [m]	Ausführung Buchsen A & B	Anschlussbelegung	Stecker C gewinkelt	Stecker C gerade
Coolant, M12				
0,3	gerade	1	EVCC58	EVC510
1	gerade		EVCC59	EVC517
1	gewinkelt		EVCC60	EVC519
2	gewinkelt	1	EVCC61	EVC618
3	gewinkelt		EVCC62	EVC619
5	gewinkelt		EVCC63	EVC621
1	gerade	2	EVCC64	EVC431
2	gerade		EVCC65	EVC432
5	gerade		EVCC66	EVC433
1	gewinkelt	2	EVCC67	EVC434
2	gewinkelt		EVCC68	EVC435
5	gewinkelt		EVCC69	EVC436
0,3	gerade	3	EVCC70	EVC614
Food, M12				
0,3	gerade	2	EVF770	
1	gerade		EVF771	EVF329
2	gerade		EVF772	EVF330
5	gerade	2	EVF773	EVF331
1	gewinkelt		EVF774	EVF332
2	gewinkelt		EVF775	EVF333
5	gewinkelt		EVF776	EVF334
Mobile Arbeitsmaschinen, M12 auf 2x M8				
0,12	gerade	4	EVM122	EVM064
Mobile Arbeitsmaschinen, M12				
0,2	gerade	–	EVM123	EVM062


Lösung für jede denkbare Applikation

Zwei Sensoren, ein Eingang? Y-Kabel machen's möglich. In Werkzeugmaschinen, in der Lebensmittelindustrie und in mobilen Arbeitsmaschinen bündeln sie die Informationen zweier Sensoren auf einem Port. Das reduziert den Bedarf an Eingängen und spart Platz.

Aufgrund der hohen Schock- und Vibrationsfestigkeit in Verbindung mit den Schutzarten IP65, IP67, IP68 und IP69 sind die Y-Kabel auch in anspruchsvollen Einsatzszenarien die passende Wahl. Die bewährte ecolink-Technologie macht den fehlerfreien Anschluss zum Kinderspiel.

Verschiedene Anschlussbelegungen

Für maximale Flexibilität in jeder Applikation sind unsere Y-Kabel mit verschiedenen Anschlussbelegungen erhältlich:




1. Zusammenführen zweier Sensoren (digital und/oder analog) auf einen Port
2. Zusammenführen zweier digitaler Sensoren auf einen Port
3. 1-zu-1-Verdrahtung, etwa zur ODER-Abfrage
4. Zusammenführung zweier digitaler Sensoren mit M8-Anschluss auf einen M12-Port

BEST FRIENDS


Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor. · 04.2026
ifm electronic gmbh · Friedrichstr. 1 · 45128 Essen



Temperaturtransmitter
Hohe Genauigkeit und besonders gute Ansprechdynamik



Zentralverteiler
Mit 8 Ports und ecolink Fast Connect Technologie



Drucktransmitter PL15
Kompakte Bauform für mobile und industrielle Anwendungen



Weitere technische Angaben finden Sie hier:
ifm.com/fs/EVCC58