




Compacto, práctico y estanco

Conector para válvulas DIN A con tecnología ecolink

- Todas las ventajas de la acreditada tecnología ecolink M12 ahora también en un conector para válvulas
- Máxima estanqueidad con montaje sin herramientas
- Protección contra el aflojamiento accidental, p. ej. debido a vibraciones
- Anillo LED de estado, visible desde cualquier ángulo



IP69K

ifm – close to you!

Longitud del cable [m]	N.º de pedido		
	Cable de conexión con conector recto	Cable de conexión con conector acodado	Cable de conexión con extremo del cable abierto
0,3	EVCB06	EVCB14	EVCB22
0,6	EVCB07	EVCB15	EVCB23
1	EVCB08	EVCB16	EVCB24
1,5	EVCB09	EVCB17	EVCB25
2	EVCB10	EVCB18	EVCB26
3	EVCB11	EVCB19	EVCB27
5	EVCB12	EVCB20	EVCB28
10	EVCB13	EVCB21	EVCB29

Las ventajas de ecolink ahora también en los conectores para válvulas

Montaje sin herramientas

El contorno especial del tornillo de fijación central permite un montaje sin herramientas hasta el par de apriete óptimo. Un tope fijo evita el apriete excesivo, mientras que las hendiduras de agarre garantizan una sujeción segura.

Protección contra el aflojamiento accidental

Un mecanismo de bloqueo impide que el tornillo central se afloje involuntariamente, incluso en caso de vibraciones.

Indicación mediante LED



El anillo LED, visible desde cualquier ángulo, combina la visualización del estado y la función de estanqueidad.

Estanqueidad óptima

El tope mecánico fijo comprime la junta hasta un máximo del 30%, garantizando así la máxima protección contra la humedad. La junta es imperdible y compatible con diversas superficies de contacto.


Datos técnicos

Protección contra sobretensión	sí (VDR)
Material de la carcasa	PA
Material de la junta	HNBR
Material del cable de conexión	PUR
Grado de protección	IP67, IP69K



La fiable tecnología de conexión ecolink ahora también está disponible en los conectores para válvulas.

BEST FRIENDS



Distribuidores centrales
Conexión descentralizada de sensores y actuadores



ioControl
Conexión descentralizada de sensores, programable



Repartidores en Y
Para diversas entradas y salidas en espacios reducidos

