

Compatto, funzionale, ermetico

Connettore per valvole DIN A con tecnologia ecolink

- Tutti i vantaggi della collaudata tecnologia ecolink M12 ora anche in un connettore per valvole
- Massima tenuta con installazione senza utensili
- Protezione contro un allentamento accidentale, ad esempio a causa di vibrazioni
- LED di stato perimetrale, visibile a 360°



IP69K

ifm – close to you!

Lunghezza del cavo [m]	Codice art.		
	Cavo di collegamento con connettore diritto	Cavo di collegamento con connettore ad angolo	Cavo di collegamento con con fili liberi
0,3	**EVCB06**	**EVCB14**	**EVCB22**
0,6	**EVCB07**	**EVCB15**	**EVCB23**
1	**EVCB08**	**EVCB16**	**EVCB24**
1,5	**EVCB09**	**EVCB17**	**EVCB25**
2	**EVCB10**	**EVCB18**	**EVCB26**
3	**EVCB11**	**EVCB19**	**EVCB27**
5	**EVCB12**	**EVCB20**	**EVCB28**
10	**EVCB13**	**EVCB21**	**EVCB29**

I vantaggi di ecolink ora anche su connettori per valvole

Montaggio senza utensili

La speciale conformazione della vite di fissaggio centrale consente un'installazione senza utensili fino al valore ottimale della coppia di serraggio. Un arresto impedisce un serraggio eccessivo, mentre le alette garantiscono una presa sicura.

Protezione contro un allentamento accidentale

Un meccanismo di bloccaggio a scatto impedisce un allentamento accidentale della vite centrale, anche in presenza di vibrazioni.

Indicazione LED


L'anello LED visibile a 360° combina la visualizzazione dello stato e la funzione di tenuta in un'unica soluzione.

Tenuta ottimale

L'arresto meccanico comprime la guarnizione fino a un massimo del 30%, garantendo così la massima protezione dall'umidità. È fissa e compatibile con diverse controparti.


Dati tecnici	
Protezione da sovratensione	sì (VDR)
Materiale involucro	PA
Materiale guarnizione	HNBR
Materiale cavo di collegamento	PUR
Grado di protezione	IP67, IP69K





L'affidabile tecnica di collegamento ecolink è ora disponibile anche nei connettori per valvole.

BEST FRIENDS



Ripartitori centrali
Collegare sensori e attuatori in modo decentralizzato



ioControl
Collegamento decentralizzato dei sensori, programmabile



Ripartitori a Y
Per molti ingressi e uscite in spazi di installazione ristretti

Per ulteriori dati tecnici, consultare: ifm.com/fs/EVCB06

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. · 04.2025
ifm electronic gmbh · Friedrichstr. 1 · 45128 Essen