

Flexibilité totale, visibilité totale

Voyant de signalisation librement configurable

- Visualisation de l'état parfaitement adaptée grâce à la combinaison de jusqu'à 5 segments LED
- La haute visibilité permet d'identifier l'état même à grande distance
- Le buzzer en option ajoute un signal sonore à l'affichage visuel



IP65

ifm – close to you!

Description	Réf.
Kits de voyants de signalisation	
Kit : 3 segments LED (rouge, jaune, vert), module de base	**DV3320**
Kit : 3 segments LED (rouge, jaune, vert), module de base, buzzer	**DV3330**
Kit : 5 segments LED (rouge, jaune, vert, bleu, blanc), module de base	**DV3520**
Kit : 5 segments LED (rouge, jaune, vert, bleu, blanc), module de base, buzzer	**DV3530**
Segments	
Module de base	**DV3000**
Segment LED rouge	**DV3002**
Segment LED jaune	**DV3003**
Segment LED vert	**DV3004**
Segment LED bleu	**DV3005**
segment LED blanc	**DV3006**
Buzzer	**DV3007**
Platine de montage	
Platine de montage universel pour montage sur pied ou mural	**DV3001**

Affichage d'état individuel bien visible

Les voyants de signalisation configurables individuellement permettent aux utilisateurs d'adapter l'affichage d'état des machines et installations industrielles exactement à leurs besoins. Pour cela, cinq segments LED de différentes couleurs sont disponibles, dont cinq au maximum peuvent être superposés sur un module de base. La haute visibilité des segments LED simplifie la transmission visuelle de l'état, même sur de grandes distances.

Montage simple et signalisation sonore

Le montage des segments LED s'effectue de manière simple et sûre par fermeture rotative. Les segments sont commandés individuellement via des entrées numériques 24 V DC. En option, le voyant de signalisation peut être complété par un buzzer, par exemple pour attirer davantage l'attention en cas d'état critique.

Grâce à l'indice de protection IP65, le voyant de signalisation est également le choix idéal dans les environnements de travail exigeants. La platine de montage universelle et inclinable permet de fixer le voyant de signalisation en position debout, aussi bien sur des surfaces horizontales que verticales.

BEST FRIENDS



Module relais
Séparation galvanique entre le côté entrée et le côté sortie



Amplificateur
Commutation fiable de courants élevés ou de courants alternatifs



Module d'entrée/sortie IO-Link
Relie le câblage conventionnel à IO-Link

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fs/DV3320

Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. · 11.2025
ifm electronic gmbh · Friedrichstr. 1 · 45128 Essen