




Cabo de ligação

VDOG040ZDS0005H04STGD040ZDS



Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Modelo	cabo de energia, codificação T
Aplicação	Aplicações industriais / automação industrial

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 60 DC
Capacidade de carga total	[A]	12

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67

Dados mecânicos


Peso	[g]	563,2
Dimensões	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Material do invólucro		PUR
Material porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Raio de flexão para instalação fixa	mín. 5 x o diâmetro mínimo do cabo
	velocidade de movimento	no máx. 3 m/s com um comprimento de percurso horizontal de 5 m e uma aceleração máx. de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 4 Mio.

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

Conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: T; Contatos: 4, dourado; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



E12427




Cabo de ligação

VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS

Conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, preto; 4 x 1,5 mm²

Conexão



Conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: T; Contatos: 4, dourado; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado

