


## Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo

O6H-FPKG/0,30m/US



- 1: Função da saída do interruptor  
 2: sensibilidade do potenciômetro  
 receptor na lente superior  
 transmissor na lente inferior



## Características do produto

|             |              |
|-------------|--------------|
| Tipo de luz | luz vermelha |
| Invólucro   | Retangular   |

## Área de aplicação

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Característica especial    | Supressão de fundo                            |
| Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa                   |
| Aplicação                  | Aplicações industriais / automação industrial |

## Dados elétricos

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Tensão de operação [V]                 | 10...30 DC   |
| Consumo de corrente [mA]               | 22; ((24 V)) |
| Classe de proteção                     | III          |
| Proteção contra inversão de polaridade | sim          |
| Tipo de luz                            | luz vermelha |
| Comprimento da onda [nm]               | 633          |

## Saídas

|                                                                        |                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Função elétrica                                                        | PNP                                            |
| Saída                                                                  | Comutação de modo Claro/Escuro; (selecionável) |
| Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]                      | 2,5                                            |
| Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100                                            |
| Frequência de comutação DC [Hz]                                        | 1000                                           |
| Proteção contra curto-circuitos                                        | sim                                            |



## Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo

O6H-FPKG/0,30m/US

|                                                        |                       |                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Versão da proteção contra curto-circuito               |                       | por impulso                                                                    |                  |
| Faixa de detecção                                      |                       |                                                                                |                  |
| Alcance                                                | [mm]                  | 2...200; (papel branco 200 x 200 mm)                                           |                  |
| Alcance de detecção do objeto branco (90% de remissão) | [mm]                  | 2...200                                                                        |                  |
| Alcance de detecção do objeto cinza (18% de remissão)  | [mm]                  | 4...200                                                                        |                  |
| Alcance de detecção do objeto preto (6% de remissão)   | [mm]                  | 8...200                                                                        |                  |
| Alcance/alcance de detecção ajustável                  |                       | sim                                                                            |                  |
| Diâmetro máx. da mancha de luz                         | [mm]                  | 8                                                                              |                  |
| Dimensões da mancha de luz valem para                  |                       | a faixa máxima de detecção                                                     |                  |
| Supressão de fundo disponível                          |                       | sim                                                                            |                  |
| Condições ambientais                                   |                       |                                                                                |                  |
| Temperatura ambiente                                   | [°C]                  | -25...60                                                                       |                  |
| Proteção                                               |                       | IP 65; IP 67                                                                   |                  |
| Certificações / testes                                 |                       |                                                                                |                  |
| EMC                                                    |                       | EN 60947-5-2                                                                   |                  |
| MTTF                                                   | [anos]                | 683                                                                            |                  |
| Certificado UL                                         |                       | Ta                                                                             | -25...50 °C      |
|                                                        |                       | Enclosure type                                                                 | Type 1           |
|                                                        |                       | Fontes de alimentação                                                          | Class 2          |
|                                                        |                       | Número de aprovação UL                                                         | E012             |
| Dados mecânicos                                        |                       |                                                                                |                  |
| Peso                                                   | [g]                   | 33,2                                                                           |                  |
| Invólucro                                              |                       | Retangular                                                                     |                  |
| Dimensões                                              | [mm]                  | 35,4 x 13 x 21                                                                 |                  |
| Materiais                                              |                       | invólucro: ABS laranja; parte superior do invólucro: PPSU preto; vedação: EPDM |                  |
| Material da lente                                      |                       | protetor frontal:PMMA                                                          |                  |
| Orientação da lente                                    |                       | óptica lateral                                                                 |                  |
| Máx. torque de aperto                                  | [Nm]                  | 0,5                                                                            |                  |
| Displays / elementos de operação                       |                       |                                                                                |                  |
| Display                                                | Status de chaveamento |                                                                                | 1 x LED, amarelo |
|                                                        | em operação           |                                                                                | 1 x LED, verde   |
| Observações                                            |                       |                                                                                |                  |
| Observações                                            |                       | tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus                              |                  |
| Unidades por embalagem                                 |                       | 1 peça                                                                         |                  |



## Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo

O6H-FPKG/0,30m/US


## Conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>


Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 4



## Conexão



## Diagramas e curvas



a: Sensor

b: objeto

c: plano de fundo

x: sensor de distância / objeto [mm]


y: distância mínima do objeto / plano de fundo [mm]



## Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo

O6H-FPKG/0,30m/US

curva de precisão



x: sensor de distância / objeto [mm]

y: distância mínima do objeto / plano de fundo [mm]

1 = objeto preto (6% de remissão) , fundo branco (90% de remissão)

2 = objeto cinza (18 % de remissão) , fundo branco (90% de remissão)

3 = objeto branco (90 % de remissão) , fundo branco (90% de remissão)