




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O8S-OOKG/0,30M/AS/3P



1 kuva (esimerkki)

Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		punainen valo
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus		
Toimintaperiaate		Lähetin/vastaanotinpari
Sovellutus		Robotiikka-, kokoonpano- ja tavarankäsittelysovellutukset
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	12; ((24 V))
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	633
Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		lähetin
Toimintaetäisyys	[m]	< 3
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	200
Valonsäteen mitat /		suurimmalla tuntoetäisyydellä




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O8S-OOKG/0,30M/AS/3P

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[vuotta]	2942
UL-hyväksyntä	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Jännitesyöttö	Limited Voltage/Current
	UL-hyväksyntänumero	E026
	Tiedostonumero UL	E174191
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	20,9
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	28,1 x 8,1 x 14,4
Materiaalit		kotelo: ABS; kotelon takapuolella: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Materiaali linssi		suoja lasi: PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 0,3 m, PVC, musta, Ø 2,9 mm; 2 x 0,08 mm²		
Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Koskettimet: 3		

Liitäntä






Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O8S-OKG/0,30M/AS/3P

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä



x: etäisyys [mm]

y: varmuuskerroin