




Adaptador de processo clamp ISO 2852

ADAPT ISO2852 DN80



EC 1935/2004

FCM CN FCM JP



Área de aplicação

Modelo	para sensor de vazão SMF	
Aplicação	Indústria alimentícia e de bebidas; sistemas higiênicos	
Resistência à pressão	10 bar	1 MPa

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.	
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.	

Dados mecânicos

Peso	[g]	3935
Invólucro		Cilíndrico
Dimensões	[mm]	$\varnothing 139$ / L = 42,9
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Dimensão nominal		DN80 (3")
Conexão do sensor		flange de dispositivo específico da ifm
Conexão de processo		Clamp ISO 2852
Conexão de processo adequada para tubulação padrão		(ISO 2037); (DIN EN 10357 séries C); (DIN EN 10357 séries D)

E40485



Adaptador de processo clamp ISO 2852

ADAPT ISO2852 DN80

Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	Ra < 0,4 µm
Acessórios	
Material incluído	parafusos 12
Observações	
Unidades por embalagem	2 peça