
ZB0075

Seilzug-NOT-HALT-Schalter

Rope Switch DH LED 24V DC V4A



Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED 24 V DC)	
Bemessungsisolationsspannung	[V]	500	
Ausgänge			
Elektrische Ausführung		Sprungkontakt; Max. Schaltspannung: 240 V; Schaltvermögen: 720 VA; Thermischer Strom: 10 A	
Ausgangsfunktion		Hilfskontakt	2 x Schließer
		Sicherheitskontakt	4 x Öffner
Mindestlaststrom	[mA]	5; (5 V DC)	
Kontaktbelastbarkeit		3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (Induktive Last)	
Kurzschlussschutz		nein	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80	
Hinweis zur Umgebungstemperatur		Reinigung: 100 °C	
Schutzart		IP 67; IP 69K	
Zulassungen / Prüfungen			
Schockfestigkeit			15 g / 11 ms
Vibrationsfestigkeit			10-500 Hz

ZB0075

Seilzug-NOT-HALT-Schalter

Rope Switch DH LED 24V DC V4A

Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	3118,5	
Werkstoffe		Schaltkontakt: versilbert; Gehäuse: 1.4401 (Edelstahl / 316)	
Angaben zur Lebensdauer		Schaltspiele (mechanisch):	> 1.000.000
Einbaulage		beliebig	
Seillänge		125 m; (jede Seite)	
Betätigungskraft	[N]	< 125; (Spannkraft: 130 N)	

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Fehler	LED, rot blinkt

Elektrischer Anschluss	
Erforderliche Absicherung	10 A; sehr flink

Bemerkungen	
Bemerkungen	Hinweise zu Installation und Betrieb entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...2,5 mm²

Anschluss

