




Haaroitusrasia

ZDO4H050MSS0010H11



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus		Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset; Käyttö työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Suojausluokka		II
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	12
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-5...60
Suojausluokka		IP 67; IP 68
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	1111
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		Takaseinäasennus
Mitat	[mm]	82 x 54 x 22
Materiaalit		kotelo: PA
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Haaroitusrasian porttimäärä		4
Liitintyyppi		M12
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä



Haaroitusrasia

ZDO4H050MSS0010H11

Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.
	Vääntörasitus	maksimi 30 °/m

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Suojahatut: 2
	tarrat: 4

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm





Liitanta

AN_i_0659_M

Original Scale Drawing (MTD)

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
GY/PK	2 (1)
RD/BU	2 (2)
WH/GN	2 (3)
BN/GN	2 (4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

EPS Source
Product Scale Drawing
Frame Size: 36 mm x 41 mm

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
GY/PK	2 (1)
RD/BU	2 (2)
WH/GN	2 (3)
BN/GN	2 (4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

Johdinvärit :
BN = ruskea
BU = sininen
GN = vihreä
GY = harmaa
PK = vaaleipunainen
RD = punainen
WH = valkoinen

EBC026

Haaroitusrasia

ZDO4H050MSS0010H11

