




- 1 LED keltainen/punainen
2 LED vihreä



Sovellutus

Sovellutus	kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa
Radiohyväksyntä	USA; EU/RED; Australia; Singapore; Kiina
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus	Lista Euroopan radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU (European Radio Equipment Directive = RED) noudattavista maista löytyy väleilehdeltä "Lataukset".

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 75
Suojausluokka		III
Toimintataajuus	[MHz]	0,125

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
-------------------	------

Tunnistusalue

Kulkunopeus	[m/s]	< 0,5	
Etäisyys luku/luku edestä		150	
Etäisyys luku/luku sivusta		150	
Huomautus luku/lukupää		perustuen:	:
		Luku-/kirjoituspää	DTA200
		Lukupää	DTA201
Etäisyys kirjoitus/luku edestä	[mm]	300	
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta	[mm]	300	



RFID luku-/kirjoituspää AS-i-liitännällä

DTSLF MCRWASUS01

Huomautus kirjoitus/lukupää		perustuen:	:	
		Luku-/kirjoituspää		DTA200
		Lukupää		DTA201
Etäisyys ID-tag:iin	[mm]	Luku	:	≤ 55
		staattinen		

Liitännät	
Tiedonsiirtoliitäntä	AS-i

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila	[°C] -20...60
Varastointilämpötila	[°C] -25...80
Suojausluokka	IP 67; IP 69K

Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 50295	1999-03
Iskunkestävyys	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Tärinänkestävyys	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[vuotta]	456

AS-i-luokitus	
AS-i I/O-konfigurointi	[hex] 7
AS-i ID-koodi	[hex] 4
AS-i-hyväksyntä	87201

Mekaaniset tiedot	
Paino	[g] 168,3
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Tuntopinta	asento valittavissa (5 vaihtoehtoa)
Mitat	[mm] 40 x 40 x 54
Materiaalit	PA

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Käyttöjännite	1 x LED, vihreä
	tunnistetiedonsiirto	1 x LED, keltainen
	virhe AS-i-datatiedonsiirrossa	1 x LED, punainen

Huomautuksia	
Huomautuksia	Tuntoetäisyydet muilla ID-tunnisteilla: katso k.o. tunnisteiden datalehti (E803xx)
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12, käännettävä, lukittavissa; koodaus: A; Koskettimet: 4





RFID luku-/kirjoituspää AS-i-liitännällä

DTSLF MCRWASUS01

Liitäntä

