


**Sovellutus**

Erityispiirre

Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset; Käyttö
työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa**Sähköiset tiedot**

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)

Suojausluokka

III

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

2

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

6

Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Ympäristölämpötila (liikkuva)

[°C]

-5...60

Suojausluokka

IP 65; IP 67; IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

512

Kotelo

suorakaiteenmuotoinen

Asennustapa

Takaseinäasennus



Haaroitusrasia

ZDO8F039MSS0005H10

Mitat	[mm]	129,5 x 30 x 20
Materiaalit		kotelo: PBT-GF20
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Haaroitusrasian porttimäärä		8
Liitintyyppi		M8
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	8 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	DIN-kiskoadapteri:, E73007
	Suojahattu: M8, E73005

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)


Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 8 x M8; koodaus: A; Koskettimet: 3, kullattu; Lukitus: messinki, niklattu





Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen