
E20219

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-A-A-M6/2M



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Applikation		Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OIF
OIF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	240
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	201
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M6
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	30; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		◉
Werkstoffe		Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium

E20219

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-A-A-M6/2M

Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmuttern: 4 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 4
	Rändelmutter: 1 x M30
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück