




Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida

ClassicLine 4SB IP67



Área de aplicação		
Modelo	Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN	
Aplicação	Montagem em campo	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
Alimentação de tensão adicional	[V]	15...30 DC; (AUX ; "supply class 2" conforme cULus)
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[anos]	10284
Dados mecânicos		
Peso	[g]	152,5
Invólucro		Retangular
Tipo de montagem		cabo plano AS-i de conexão direta; montagem segundo as normas DIN; (TH35 (EN 60715))
Materiais		PA; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho
Conexão elétrica		
Conexão do módulo		Cabo chato
Acessórios		
Material incluído		parte inferior



Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida

ClassicLine 4SB IP67

Acessório opcional	tampa de proteção: M12, E73004
--------------------	--------------------------------


Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

Conexão elétrica

técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i: ; possível alinhar em três direções

Conexão: M12; codificação: A; Contatos: 5



1	AS-i +
2	tensão externa -
3	AS-i -
4	tensão externa +