
PK6222

Druckschalter mit intuitiver Schaltpunkteinstellung

PK-100-SFN14-HCPKG/US/ /W



1 Anzugsdrehmoment 25 Nm

Produktmerkmale			
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 2		
Messbereich	0...100 bar	0...1450 psi	
Prozessanschluss	Gewindeanschluss 1/4" NPT Außengewinde Innengewinde:M5		
Einsatzbereich			
Applikation	für den industriellen Einsatz		
Medien	Flüssige und gasförmige Medien		
Mediumtemperatur [°C]	-25...80		
Min. Berstdruck	1000 bar	14500 psi	100 MPa
Druckfestigkeit	200 bar	2900 psi	20 MPa
Druckart	Relativdruck		
Elektrische Daten			
Betriebsspannung [V]	9,6...32 DC		
Stromaufnahme [mA]	< 25		
Min. Isolationswiderstand [MΩ]	100; (500 V DC)		
Schutzklasse	III		
Verpolungsschutz	ja		
Ein-/Ausgänge			
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 2		
Ausgänge			
Gesamtzahl Ausgänge	2		
Ausgangssignal	Schaltsignal		
Elektrische Ausführung	PNP		
Anzahl der digitalen Ausgänge	2		

PK6222

Druckschalter mit intuitiver Schaltpunkteinstellung

PK-100-SFN14-HCPKG/US/ /W

Ausgangsfunktion		antivalent	
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2	
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	500	
Schaltfrequenz DC	[Hz]	100	
Kurzschlussschutz		ja	
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet	
Überlastfest		ja	
Mess-/Einstellbereich			
Messbereich		0...100 bar	0...1450 psi
Schaltpunkt SP		5...100 bar	75...1450 psi
Rückschaltpunkt rP		3...98 bar	50...1420 psi
Genauigkeit / Abweichungen			
Schaltpunktgenauigkeit [% vom Endwert]		< ± 2,5; (Einstellgenauigkeit)	
Wiederholgenauigkeit [% vom Endwert]		< ± 0,5; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)	
Kennlinienabweichung [% vom Endwert]		< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung)	
Temperatureinfluss pro 10 K		< ± 0,5	
Software / Programmierung			
Schaltpunktabgleich		Einstellringe	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80	
Lagertemperatur	[°C]	-40...100	
Schutzart		IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	
Schockfestigkeit		DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit		DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Jahre]	713	
Druckgeräterichtlinie		Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	93	
Gehäuse		Zylindrisch	
Abmessungen	[mm]	Ø 27 / L = 70,6	
Werkstoffe		PBT; PC; FKM; 1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Min. Druckzyklen		50 Millionen	
Prozessanschluss		Gewindeanschluss 1/4" NPT Außengewinde Innengewinde:M5	

PK6222

Druckschalter mit intuitiver Schaltpunkteinstellung

PK-100-SFN14-HCPKG/US/ /W

Drosselelement vorhanden	nein (nachrüstbar)	

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Schaltzustand	LED, gelb
Skala vorhanden	ja	

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4



Anschluss

