




Detector para cilindros de ranhura em T

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/AS



Características do produto		
Função elétrica		PNP/NPN
Saída		normalmente aberto
Dimensões	[mm]	25 x 5 x 6,5

Área de aplicação	
Princípio de trabalho	GMR-Zelle

Dados elétricos	
Tensão de operação	[V] 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx.	[ms] 30

Saídas	
Função elétrica	PNP/NPN
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V] 4,5
Corrente de saída mínima	[mA] 5
Corrente residual máx.	[mA] 0,8
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA] 100
Frequência de comutação DC	[Hz] 4000
Proteção contra curto-circuitos	sim
Proteção contra sobrecarga	sim



Detector para cilindros de ranhura em T

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/AS

Faixa de detecção		
Sensibilidade magnética	[mT]	2,8
Velocidade de passagem do pistão	[m/s]	> 10
Precisão / desvios		
Histerese	[mm]	1,5
Repetibilidade	[mm]	< 0,2
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 65; IP 67
Certificações / testes		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V
	EN 55011	classe B
MTTF	[anos]	3145
Certificado UL	Número de aprovação UL	C003
Dados mecânicos		
Peso	[g]	16
Montagem		embutido
Tipo de montagem		excêntrico de fixação com cabeça combinada de ranhura / sextavado interno tam. 1,5
Tipo do cilindro		cilindro de ranhura T
Dimensões	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiais		invólucro: PA; conexão rápida: aço inoxidável
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Material incluído		borracha de memória: 1
		clips para cabos: 1
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
Conexão elétrica - conector		
cabo: 0,3 m, PUR		
Conexão: 1 x M8; codificação: A; Contatos: 3; Bloqueio: conexão com parafuso de encaixe		



Detector para cilindros de ranhura em T

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/AS

Conexão

