


E12517



Cames de comutação para acionamentos oscilantes

PUCK 53MM BASIC



Área de aplicação

Modelo

para interfaces mecânicas em acionadores pneumáticos ou atuadores manuais VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Dados mecânicos

Peso	[g]	60,5
Diâmetro dos cames de comutação	[mm]	53
Distância do par de orifícios	[mm]	80
Atuador de válvula da altura da onda	[mm]	30
Materiais	came de comutação: PA 6 preto; peças de metal: aço inoxidável	
Máx. torque de aperto	[Nm]	2,5...3

Acessórios

Material incluído

Parafuso de cabeça redonda: 1 x (M6 x 16 mm), aço inoxidável

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

Cames de comutação para acionamentos oscilantes

PUCK 53MM BASIC

Diagramas e curvas

Montagem

