




Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung

ADOGX060--D0007H06



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	halogenfrei; Schleppketteneignung	
Applikation	CAN-Bus; Für den mobilen Einsatz	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	12...24 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	17; (Adern 2+5: 4 A)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-30...80
Schutzart	IP 65; IP 67; (Gegenstecker gesteckt)	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1128,2
Werkstoff Griffkörper	TPU	
Werkstoff Dichtung	Silikon	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 5 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Bemerkungen		
Bemerkungen	Biegeradius bei flexiblem Einsatz: min. 15 x Kabeldurchmesser	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 7 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 10 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm) + 4 x 2,5 mm² (140 x Ø 0,15 mm)		
Elektrischer Anschluss - Buchse		
Steckverbindung: 1 x AMP-Steckverbinder, gerade; Griffkörper: TPU, schwarz; Dichtung: Silikon		
6 5 4  3 2 1		

E12836



Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung

ADOGX060--D0007H06

Anschluss

