




Receptor fotoelétrico por barreira

O6E-FPKG/0,30m/US



- 1 Função da saída do interruptor
- 1 sensibilidade do potenciômetro



Características do produto		
Tipo de luz		luz vermelha
Invólucro		Retangular
Área de aplicação		
Princípio de funcionamento		Sensores fotoelétricos por barreira
Aplicação		Indústria alimentícia e de bebidas
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	7; ((24 V))
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz vermelha
Comprimento da onda	[nm]	633
Saídas		
Função elétrica		PNP
Saída		Comutação de modo Claro/Escuro; (selecionável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	100
Frequência de comutação DC	[Hz]	1000
Proteção contra curto-circuitos		sim



Receptor fotoelétrico por barreira

O6E-FPKG/0,30m/US

Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
--	-------------

Faixa de detecção

Transmissor / receptor	receptor
Alcance de detecção [m]	< 10
Alcance/alcance de detecção ajustável	sim

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [anos]	1014	
Certificado UL	Ta	-25...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	Fontes de alimentação	Class 2
	Número de aprovação UL	E006

Dados mecânicos

Peso [g]	50,9
Invólucro	Retangular
Dimensões [mm]	34,8 x 13 x 21
Materiais	invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: EPDM; plástico: PPSU
Material da lente	protetor frontal: PMMA
Orientação da lente	óptica lateral
Máx. torque de aperto [Nm]	1; (Parafusos)

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Observações	tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem	1 peça

Conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²


Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 4



Receptor fotoelétrico por barreira


O6E-FPKG/0,30m/US

Conexão



Diagramas e curvas

curva da capacidade de reserva



x: distancia [mm]

y: fator da capacidade de reserva