


AC2381



AS-i-valopainikemoduli

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K



Sovellutus

Sovellutus kenttäasennus; elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 26,5...31,6 DC

Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] 80

Tulot

Tulojen anturijännitesyöttö AS-i

Lähdöt

Sähköinen rakenne AS-i

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...70

Varastointilämpötila [°C] -40...80

Suojausluokka IP 67; IP 68; IP 69K

Hyväksynät / testit

EMC EN 61000-6-2

EN 62026-2

UL-hyväksyntä

Enclosure type

Type 1

Jännitesyöttö

Class 2

Tiedostonumero UL

E205959



AS-i-valopainikemoduli

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

AS-i luokitus					
AS-i versio	2.11; 3.0				
Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä				
AS-i master -profiili	M2; M3; M4				
AS-i-profiili	S-B.A.E				
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	B				
AS-i ID-koodi [hex]	A.E				
AS-i-hyväksyntä	135301				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	LED 1 punainen	DO-0	-	-	-
	LED 2 vihreä	-	DO-1	-	-
	painike 1	-	-	DI-2 (NC)	-
	painike 2	-	-	-	DI-3 (NO)
Mekaaniset tiedot					
Paino [g]	276,55				
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen				
Asennustapa	ruuviasennus				
Mitat [mm]	118 x 46,5 x 50				
Materiaalit	kotelo: ruostumaton teräs				
Näytöt / käyttöelementit					
Näyttö	käyttö	LED, vihreä			
	virheet	LED, punainen			
Käyttöelementit	2	vapaasti ohjelmoitavat taustavalaistut funktiopainikkeet			
Sähköinen liitäntä					
Moduliliitäntä	M12				
Huomautuksia					
Huomautuksia	Painikemodulit (RAFI tyyppi RAFIX22) tarjoavat suojauksen vahingossa tapahtuvia kontakteja vastaan.				
Pakkausyksikkö	1 kpl				
Sähköinen liitäntä					
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Koskettimet: 2					
1 3					
1	AS-i +				
3	AS-i -				