


Federarm für Drehgeber

ENCODER SPRING ARM 170



1 Aktionsradius

Einsatzbereich

Ausführung für Drehgeber mit Klemmflansch

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -30...60

Mechanische Daten

Gewicht [g]	695,6
Montagehinweis	beidseitige Montage möglich
Abmessungen [mm]	230 x 65,9 x 75
Außendurchmesser [mm]	340
Werkstoffe	Aluminium eloxiert; Feder: 1.4310 (Edelstahl / 301)
Anzugsdrehmoment [Nm]	4,3

E61446



Federarm für Drehgeber

ENCODER SPRING ARM 170

Max. Winkelversatz	[°]	45
Betätigungskraft	[N]	5...20

Bemerkungen

Bemerkungen	Skala vorhanden
Verpackungseinheit	1 Stück

Diagramme und Kurven

Montage

