


Liitântäkaapeli

VDOAF040VAS0002E04STGH040VAS



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus	elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Suojausluokka		III
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Huomautus / ympäristölämpötila		cULus: ...50
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	5...80
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva)		cULus: ...50
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	99,7
Mitat	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Valukotelomateriaali		PVC
Mutterin materiaali		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Tiivistemateriaali		EPDM
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 1 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Liitäntäkaapeli

VDOAF040VAS0002E04STGH040VAS

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: PVC, oranssi; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC, oranssi, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä




Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: PVC, oranssi; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM; Kiristysmomentti: 0,3...0,5 Nm



kaaviot ja käyrät

Ominaiskäyrä kuormitettavuuden alenema



- 1 Virta [A]
2 Ympäristölämpötila [°C]