


E12640



Y-Verbindungskabel

Y SPLITTER CABLE



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei
Applikation	Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation; Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	51,88
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung		FPM
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		2

Zubehör

Zubehör notwendig	E12639
-------------------	--------

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Y-Verbindungskabel

Y SPLITTER CABLE

Elektrischer Anschluss - Buchse C

Anschluss




Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 7; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FPM; Anzugsdrehmoment: 1 Nm



Elektrischer Anschluss - Buchse A

Kabel: 0,15 m, PVC, schwarz, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 5; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FPM; Anzugsdrehmoment: 1 Nm



Elektrischer Anschluss - Stecker B

Kabel: 0,15 m, PVC, schwarz, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 5; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FPM; Anzugsdrehmoment: 1 Nm

