
IM5175

Induktiver Analogsensor mit IO-Link

IMC4035A2PKG/F/IO/US



1 LED gelb
2 LED grün

Produktmerkmale		
Elektrische Ausführung		PNP/NPN; (parametrierbar)
Ausgangsfunktion		Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	40 x 40 x 54
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	15...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 33
Schutzklasse		II
Verpolungsschutz		ja
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP/NPN; (parametrierbar)
Ausgangsfunktion		Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	100
Schaltfrequenz DC	[Hz]	100
Analogausgang Spannung	[V]	0...10; (linear; Steigung: 0,3125 V/mm; bei frontaler Annäherung und Target aus Stahl (St37): 105 x 105 x 1 mm)

IM5175

Induktiver Analogsensor mit IO-Link

IMC4035A2PKG/F/IO/US

Min. Lastwiderstand	[Ω]	2000	
Kurzschlussschutz		ja	
Überlastfest		ja	
Erfassungsbereich			
Messbereich	[mm]	3...35	
Schaltpunkt IO-Link	[mm]	6,13...32,69	
Genauigkeit / Abweichungen			
Korrekturfaktor		Stahl: 1 / Edelstahl: 0,8 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4	
Hysterese	[% von Sr]	3...15	
Hinweis zur Hysterese		parametrierbar	
Linearitätsfehler Analogausgang	[%]	± 2; (von Messbereichsendwert)	
Wiederholgenauigkeit Analogausgang	[%]	± 2; (von Messbereichsendwert)	
Temperaturkoeffizient	[%/K vom MEW]	±0,15	
Temperaturdrift		± 5 %; (von Messbereichsendwert)	
Reaktionszeiten			
Ansprechzeit	[ms]	< 20	
Schnittstellen			
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link	
Übertragungstyp		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision		1.1	
SDCI-Norm		IEC 61131-9	
Profile		Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
		Common - I&D	Identification and Diagnosis
		Function	Multiple switching signal
		Function	Teach channel
SIO-Mode		ja	
Benötigte Masterportklasse		A	
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	3,2	
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)		**Funktion**	**Bitlänge**
		Prozesswert	16
		Gerätestatus	4
		Binäre Schaltinformationen	2
IO-Link Funktionen (azyklisch)		Schaltzyklenzähler; Einschaltzyklenzähler; Betriebsstundenzähler; interne Temperatur; Anwendungsspezifische Markierung	
Unterstützte DeviceIDs		**Betriebsart**	**DeviceID**
		default	1206
Hinweis		Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads"	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80	
Schutzart		IP 67	

IM5175

Induktiver Analogsensor mit IO-Link

IMC4035A2PKG/F/IO/US

Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF gestrahlt	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	10 V
		EN 55011	Klasse B
MTTF	[Jahre]	231	
Embedded Software enthalten		ja	
UL-Zulassung		Ta	-25...70 °C
		Enclosure type	Type 1
		Spannungsversorgung	Limited Voltage/Current
		Zulassungsnummer UL	A026
		File Nummer UL	E174191

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	158,5
Gehäuse		Quaderförmig
Einbauart		nicht bündig einbaubar
Abmessungen	[mm]	40 x 40 x 54
Werkstoffe		PA; 1.4404 (Edelstahl / 316L)

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Target im Messbereich	1 x LED, gelb leuchtet
	Target außerhalb Messbereich	1 x LED, gelb blinkt
	Betrieb	LED, grün

Bemerkungen	
Bemerkungen	Montage nur mit VA-Platte 16x40x3 und 2 Zylinderschrauben ISO 4762-12.9
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4




IM5175

Induktiver Analogsensor mit IO-Link

IMC4035A2PKG/F/IO/US

Anschluss



1	L +
2	OUT
3	L -
4	OUT / IO-Link