




Adaptador para soldagem EN10357 séries A

ADAPT EN10357 DN40



ADI-FREE EC 1935/2004 FCM CN FCM JP FDA



Área de aplicação

Modelo	para sensor de vazão SMF		
Aplicação	Indústria alimentícia e de bebidas; sistemas higiênicos		
Resistência à pressão	40 bar	4 MPa	
MAWP nas aplicações segundo CRN [MPa]	4		
Observação sobre a MAWP em aplicações de acordo com a CRN	com anel de vedação VMQ E40572, aplica-se 3,4 MPa		

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	2397,86
Invólucro	Cilíndrico
Dimensões [mm]	Ø 99 / L = 42,9
Materiais em contato com o fluido	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Dimensão nominal	DN40 (1 1/2")
Conexão do sensor	flange de dispositivo específico da ifm
Conexão de processo	Adaptador para soldagem EN10357 séries A (DIN)

E40472



Adaptador para soldagem EN10357 séries A

ADAPT EN10357 DN40

Conexão de processo adequada para tubulação padrão	(DIN EN 10357 séries A); (DIN 11866 séries A); (DIN 11850 séries 1); (DIN 11850 séries 2)
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	Ra < 0,4 µm
Acessórios	
Material incluído	parafusos 8
Observações	
Observações	
Unidades por embalagem	2 peça