




Adaptadores para soldagem EN10357 séries C (ASME BPE)

ADAPT EN10357-C DN40



Área de aplicação		
Modelo	para sensor de vazão SMF	
Aplicação	Indústria alimentícia e de bebidas; sistemas higiênicos	
Resistência à pressão	40 bar	4 MPa
MAWP nas aplicações segundo CRN [MPa]	4	
Observação sobre a MAWP em aplicações de acordo com a CRN	com anel de vedação VMQ E40572, aplica-se 3,4 MPa	
Certificações / testes		
Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.	
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.	



Adaptadores para soldagem EN10357 séries C (ASME BPE)

ADAPT EN10357-C DN40

Dados mecânicos	
Peso [g]	2382
Invólucro	Cilíndrico
Dimensões [mm]	Ø 99 / L = 42,9
Materiais em contato com o fluido	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Dimensão nominal	DN40 (1 1/2")
Conexão do sensor	flange de dispositivo específico da ifm
Conexão de processo	Adaptador para soldagem EN10357 séries C (ASME BPE)
Conexão de processo adequada para tubulação padrão	(DIN EN 10357 séries C); (DIN 11866 série C); (BS 4825, parte 1); (ISO 2037)
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	Ra < 0,4 µm
Acessórios	
Material incluído	parafusos 8
Observações	
Observações	
Unidades por embalagem	2 peça