




Pressostato com IO-Link

PV-010-REG14-UFRVG/US/ I



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2			
Alcance de medição	-1...10 bar	-14,5...145 psi	-100...1000 kPa	-0,1...1 MPa
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2); Rosca interna:M5			

Área de aplicação

Elemento de medição	célula de filme fino metálico		
Aplicação	para aplicações industriais		
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos		
Temperatura do fluido [°C]	-40...90		
Min. Berstdruck	300 bar	4350 psi	30 MPa
Resistência à pressão	25 bar	360 psi	2,5 MPa
Aviso da resistência à pressão	estático		
Resistência contra vácuo	-1000 mbar	-0,1 MPa	
Tipo de pressão	pressão relativa; vácuo		

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	18...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 15
Resistência de isolamento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Retardo de prontidão [s]	< 0,3

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2
---------------------------------	----------------------------------



Pressostato com IO-Link

PV-010-REG14-UFRVG/US/ /

Saídas				
Saídas totais	2			
Sinal de saída	sinal de comutação; IO-Link; (configuráveis)			
Função elétrica	PNP/NPN			
Quantidade de saídas digitais	2			
Saída	abertura / fechamento; (parametrizável)			
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2			
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	100			
Frequência de comutação DC [Hz]	< 170			
Proteção contra curto-circuitos	sim			
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso			
Proteção contra sobrecarga	sim			
Faixa de medição / de ajuste				
Alcance de medição	-1...10 bar	-14,5...145 psi	-100...1000 kPa	-0,1...1 MPa
Ponto de comutação SP	-0,9...10 bar	-13,1...145 psi	-0,09...1 MPa	
Ponto de comutação e retorno rP	-0,95...9,95 bar	-13,8...144,3 psi	-0,095...0,995 MPa	
Em intervalos de	0,005 bar	0,1 psi	0,0005 MPa	
Ajuste de fábrica	SP1 = 2,5 bar	rP1 = 2,3 bar	ou1 = Hno;	
	SP2 = 7,5 bar	rP2 = 7,3 bar	ou2 = Hno;	
	dS1/dS2 = 0 ms	dr1/dr2 = 0 ms		
	coF = 0 %	P-n = PnP	dAP= 60 ms	
Precisão / desvios				
Precisão do ponto de ajuste [% de duração]	< ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2)			
Repetibilidade [% de duração]	< ± 0,05; (nas variações de temperatura < 10K)			
Desvio de características [% de duração]	< ± 0,5; (linearidade, inclusive histerese e repetibilidade, ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1)			
Desvio de linearidade [% de duração]	< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)			
Estabilização do ponto zero [% de duração]	IO-Link	1,0; (veja o manual de operação comportamento do ponto zero)		
	saída de comutação	1,0		
Desvio de histerese [% de duração]	< ± 0,2			
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração]	< ± 0,1; (por 6 meses)			
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K]	< 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)			
Coeficiente de temperatura da amplitude	< 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)			



Pressostato com IO-Link

PV-010-REG14-UFRVG/US/ /

[% de duração / 10
K]

Tempos de reação

Tempo de resposta [ms] < 3

Software / programação

Possibilidades de ajuste dos parâmetros histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; atraso de comutação/desligamento; Amortecimento

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
SDCI-Padrão	IEC 61131-9	
Perfil	Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
	Function	Device identification
	Function	Process data variable
	Function	Device diagnosis
Modo SIO	sim	
Classe de master port exigida	A	
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	5	
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	713

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...90
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...100
Proteção	IP 67; IP 69K

Certificações / testes

EMC	DIN EN 61326-1	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	500 g (1 ms)
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos]	668	
Certificado UL	Número de aprovação UL	J015
Diretiva de equipamentos sob pressão	Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda	

Dados mecânicos

Peso [g]	63,5
Invólucro	Cilíndrico
Dimensões [mm]	Ø 19 / L = 66
Materiais	1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEI
Materiais em contato com o fluido	1.4305 (aço inoxidável / 303); 1.4542 (17-4 PH / 630)
Ciclos de pressão mín.	60 milhões; (a 1,2 da pressão nominal)
Máx. torque de aperto [Nm]	25...35; (torque recomendado; Depende da lubrificação, vedação e nível de pressão)
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2); Rosca interna:M5
Vedação da conexão do processo	FKM (DIN EN ISO 1179-2)

PV7004



Pressostato com IO-Link

PV-010-REG14-UFRVG/US/ I

Elemento de estrangulamento disponível	sim
--	-----

Observações


Observações	BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo) LS = ajuste de ponto limite
Unidades por embalagem	1 peça

Conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 4



Conexão



OUT1	saída de comutação IO-Link
OUT2	saída de comutação Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2 Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco