




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OAS-000A



1 kansi
lähetindiodi molemmissa linseissä



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		infrapuna
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus		
Toimintaperiaate		Lähetin/vastaanotinpari
Sovellutus		Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Sähköiset tiedot		
Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Maks. tehontarve	[VA]	3,5
Suojausluokka		II
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880
Lähdöt		
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		lähetin
Toimintaetäisyys	[m]	< 50
Toimintaetäisyys säädettävä		ei
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	1500



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OAS-000A

Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila		[°C]	-25...60
Suojausluokka			IP 65
Hyväksynät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	luokka B
MTTF		[vuotta]	393
Mekaaniset tiedot			
Paino		[g]	278
Kotelo			suorakaiteenmuotoinen
Mitat		[mm]	90 x 30 x 70
Materiaalit			kotelo: PPO modifioitu
Materiaali linssi			suojalasi:PMMA
Linssin suuntaus			linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		Asennuskulmarauta: 1, E20514	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö			1 kpl
Sähköinen liitäntä			
liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 4,5...10 mm; Lämpötila: M16 X 1,5			
Liitäntä			

