


Kit de automação AS-Interface para acionamentos pneumáticos oscilantes

Added Value package AS-i T5



Características do produto

Saída	PNP
-------	-----

Área de aplicação

Aplicação	controle direto de abertura e fechamento de válvula
Componentes	Sensor duplo para retroalimentação do atuador: 1, AC2316
	peça de distância: 1, E12526
	came de comutação: 1, E12517
	Terminal para cabo plano: 1, E75471
	válvula solenoide de 5/2 vias, ajustável em válvula solenoide de 3/2 vias: 1, ZJF184
	Cabos de conexão com conector de válvula: 1, EVM120

Dados elétricos

Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	160
Tensão de operação AUX DC	[V]	26,5...31,6; ("supply class 2" conforme cULus)

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 1
---------------------------------	--


Entradas

Quantidade de entradas digitais	2
---------------------------------	---



Kit de automação AS-Interface para acionamentos pneumáticos oscilantes

Added Value package AS-i T5

Saídas	
Quantidade de saídas digitais	1
Saída	PNP
Valor característico AS-i	
Versão AS-i	2.1
Perfil AS-i	S-7.A.E
Configuração da AS-i E/S [hex]	7
Código ID da AS-i [hex]	A.E
Dados mecânicos	
Peso [g]	1056,5
Montagem	não embutido
Distância do par de orifícios [mm]	80
Atuador de válvula da altura da onda [mm]	20
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça
Conexão elétrica	
Conexão elétrica - conector	
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 4	
	
Conexão	
Conexão	
1	AS-i +
3	AS-i -
Conexão elétrica - soquete	
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 2	
	
Saídas	
3	tensão externa -
4	saída de comutação 1 +