
EY5053

Y-Verbindungskabel


Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	24 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	54,1
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung		FKM
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 15 x Kabeldurchmesser
	Biegezyklen	> 1 Mio.
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker C

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Kontakte: 3, vergoldet; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5...0,8 Nm




EY5053

Y-Verbindungskabel

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Elektrischer Anschluss


Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse A

Kabel: 0,45 m, PVC, halogenfrei, schwarz, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Kontakte: 4, vergoldet; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Anzugsdrehmoment: 0,5...0,8 Nm



Elektrischer Anschluss - Buchse B

Kabel: 0,45 m, PVC, halogenfrei, schwarz, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Kontakte: 4, vergoldet; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Anzugsdrehmoment: 0,5...0,8 Nm

