




Unidade de avaliação para monitoramento da velocidade de rotação

MONITOR/FR-1 /110-240VAC/DC



Características do produto

Invólucro	Retangular
Dimensões [mm]	78 x 45 x 124,7

Área de aplicação

Modelo	Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN
Aplicação	sistema de avaliação de pulsos com microprocessador para frequência; rotação; velocidade; compassos e ciclos da máquina

Dados elétricos

Tensão nominal AC [V]	110...240
Tensão nominal DC [V]	27
Tolerância da tensão nominal [%]	< 10
Tolerância da tensão nominal 2 [%]	20...10
Frequência nominal AC [Hz]	50...60
Consumo de potência [W]	3
Energia auxiliar para sensores DC [V]	19,6...27,7; (SELV, ≤ 15 mA)

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1; Quantidade de saídas de relé: 2
---------------------------------	---

Saídas

Quantidade de saídas de relé	2
Poder de corte	6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (carga ôhmica)
Quantidade de saídas analógicas	1
Corrente da saída analógica [mA]	4...20
Carga máx. [Ω]	500; (Carga mín.: 20 [Ω])

Faixa de medição / de ajuste

Área de ajuste Hz [Hz]	0,1...1000
------------------------	------------



Unidade de avaliação para monitoramento da velocidade de rotação

MONITOR/FR-1 /110-240VAC/DC

Alcance de ajuste	[Imp/min]	1...60000
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...85
Umidade relativa do ar máx.	[%]	80; (40 °C: 50 %)
Proteção		IP 50
Grau de proteção dos terminais		IP 20
Grau de sujidade		2
Certificações / testes		
EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
MTTF	[anos]	152
Dados mecânicos		
Peso	[g]	381,5
Invólucro		Retangular
Tipo de montagem		montagem segundo as normas DIN; (TH35 (EN 60715))
Dimensões	[mm]	78 x 45 x 124,7
Materiais		invólucro: plástico
Displays / elementos de operação		
Display		Display OLED, 128 x 64 pixels autoiluminado
	Status de chaveamento	LED, verde
Observações		
Observações		o dispositivo corresponde à categoria de sobretensão II
Unidades por embalagem		1 peça



Unidade de avaliação para monitoramento da velocidade de rotação

MONITOR/FR-1 /110-240VAC/DC

Conexão elétrica

bornes de câmera dupla : 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

1	DC Tensão de alimentação (L-)
2	DC Tensão de alimentação (L+)
3	Alimentação Saídas do transistor (L+)
4	signal de sensor pnp
5	DC alimentação do sensor (L+)
6	DC alimentação do sensor (L-)
7	AC Tensão de alimentação (L)
8	AC Tensão de alimentação (N)
9	não conectado
10	signal de sensor npn
11	não conectado
12	não conectado
13	relé 1 contato médio
14	relé 1 contato normalmente aberto
15	relé 1 contato normalmente fechado
16	saída de transistor 1 pnp
17	Reset 1 pnp
18	Reset 2 pnp
19	relé 2 contato médio
20	relé 2 contato normalmente aberto
21	relé 2 contato normalmente fechado
22	saída analógica (+)
23	saída analógica (-)
24	saída de transistor 2 pnp