


Sensor de aceleração

VIBRATION SENSOR



Características do produto

Vibração da área de medição	[g]	-25...25
Faixa de frequência	[Hz]	1...10000
Princípio de medida		capacitivo

Área de aplicação

Característica especial	sem halogênio; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Modelo	para conexão da eletrônica diagnóstica externa VSE
Aplicação	detecção da vibração

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	7,2...10,8 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 15
Resistência de isolamento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Modelo do sensor		Sistema microeletromecânico (MEMS)

Saídas

Corrente da saída analógica	[mA]	0...10
Carga máx.	[Ω]	300

Faixa de medição / de ajuste

Vibração da área de medição	[g]	-25...25
Faixa de frequência	[Hz]	1...10000
Princípio de medida		capacitivo
Sensibilidade	[μA/g]	142
Número de eixos de medição		1

Precisão / desvios

Desvio de linearidade		0,2 %
-----------------------	--	-------



Sensor de aceleração

VIBRATION SENSOR

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Aviso sobre a temperatura do ambiente		cULus: < 80 °C
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...80
Umidade relativa do ar máx.	[%]	80; (40 °C: 50 % sem condensação)
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	20 g / 10 ... 2000 Hz
MTTF	[anos]	2660
Dados mecânicos		
Peso	[g]	120,5
Tipo de montagem		parafuso de montagem
Materiais		invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Máx. torque de aperto	[Nm]	5
Mechanische Überlastfestigkeit	[g]	500
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	Raio de flexão para instalação fixa	: mín. 4 x o diâmetro mínimo do cabo
	raio de flexão em aplicação flexível	: mín. 15 x diâmetro do cabo
Acessórios		
Material incluído		Parafuso cilíndrico: 1 x (M5 x 20 mm), Torx 15
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
Conexão elétrica		
cabo: 3 m, PUR, sem halogênio, Ø 4 mm, blindado; Comprimento máx. do cabo: 250 m; condutor de referência conectado ao invólucro; 4 x 0,14 mm²		
azul	GND	
preto	test	
marrom	L+	
branco	Out	
blindagem	condutor de referência	