




Sensor de nível contínuo (microondas guiadas)

LR0000--BR34A1DKG/US

observe as informações técnicas em " Downloads"
para altas temperaturas se aplica: fundamental é a temperatura na
conexão do processo. A temperatura real do fluido pode ser mais alta.



- 1 vedação
- A Zona ativa
- l1 / l2 áreas inativas



Características do produto		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas analógicas: 1
Comprimento da sonda L	[mm]	
Conexão de processo		
		100...1600
		conexão da rosca G 3/4 rosca externa
Área de aplicação		
Característica especial		Contatos banhados a ouro
Aplicação		para aplicações industriais
Substâncias		Fluidos líquidos
Constante dielétrica da substância		≥ 1,8; (nas substâncias com DK 1,8...5 (por exemplo, óleos) um tubo coaxial é necessário para a operação)
Fluidos recomendados		água; fluidos à base de água; óleos; substâncias à base de óleo
Não utilizável para		Consulte o manual de operação, capítulo "Utilização adequada".
Temperatura do processo		[°C]
		-25...80; (90 < 1 h ; veja nota sob observações)
Resistência à pressão		16 bar
Resistência contra vácuo		-1000 mbar
MAWP nas aplicações segundo CRN		[bar]
		16



Sensor de nível contínuo (microondas guiadas)

LR0000--BR34A1DKG/US

Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 25
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Retardo de prontidão	[s]	< 3
Princípio de medida		Guia de onda radar
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas analógicas: 1
Saídas		
Saídas totais		2
Sinal de saída		sinal analógico; IO-Link
Função elétrica		PNP
Quantidade de saídas analógicas		1
Corrente da saída analógica	[mA]	4...20, invertível
Carga máx.	[Ω]	500
Tensão da saída analógica	[V]	0...10, invertível
Min. resistência de carga	[Ω]	2000
Proteção contra curto-circuitos		sim
Versão da proteção contra curto-circuito		térmico, pulsado
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de medição / de ajuste		
Comprimento da sonda L	[mm]	100...1600
Zona ativa A	[mm]	L-40; (na configuração em óleo e substâncias baseadas em óleo: L-60)
Zona inativa I1 / I2	[mm]	30 / 10; (na configuração em óleo e substâncias baseadas em óleo: 30 / 30)
Frequência de medição	[Hz]	4
Precisão / desvios		
Repetibilidade	[mm]	± 5
Erro de medição	[mm]	± 7
Erro de offset	[mm]	5
Resolução	[mm]	1
Tensão do sinal zero	[V]	0
Corrente do sinal zero	[mA]	4
Tensão de sinal completo	[V]	10
Corrente de sinal completo	[mA]	20
Influência da temperatura por 10 K		± 0,2 %
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link
Tipo de transferência		COM2 (38,4 kBaud)



Sensor de nível contínuo (microondas guiadas)

LR0000--BR34A1DKG/US

Revisão IO-Link	1.1	
SDCI-Padrão	IEC 61131-9 CDV	
Modo SIO	não	
Classe de master port exigida	A	
Dados do processo analógicos	1	
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	2,3	
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	578

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...85
Proteção	IP 68; IP 69K; (7 dias / 1 m de profundidade de água / 0,1 bar: IP 68)

Certificações / testes

EMC	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 DIN EN 61000-6-4	em reservatórios metálicos fechados em reservatórios plásticos ou reservatórios metálicos abertos
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) com sonda de referência 0,5 m
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) com sonda de referência 0,5 m
MTTF [anos]	239	
Certificado UL	Número de aprovação UL Número do arquivo UL	H009 E174191

Dados mecânicos

Peso [g]	470,9
Dimensões [mm]	Ø 50 / L = 86
Materiais	1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; PEI
Materiais em contato com o fluido	1.4305 (aço inoxidável / 303); conexão de sondas: 1.4435 (aço inoxidável / 316L); PTFE; FKM; vedação: NBR reforço de fibras
Conexão de processo	conexão da rosca G 3/4 rosca externa

Observações

Notas	observe as informações técnicas em "Downloads"; para altas temperaturas se aplica: fundamental é a temperatura na conexão do processo. A temperatura real do fluido pode ser mais alta.
Unidades por embalagem	1 peça

Conexão elétrica


Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 4, dourado



Sensor de nível contínuo (microondas guiadas)

LR0000--BR34A1DKG/US

Conexão



OUT1: IO-Link
 OUT2: saída analógica
 Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2
 Cores dos fios :

BK = preto
 BN = marrom
 BU = azul
 WH = branco

Diagramas e curvas

Desvio da medição D nos limites da faixa ativa

