E20296

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke


FE-30-A-A-M6/1,5M

Auslaufartikel

Auslaufdatum: 31.03.2026

Alternativartikel: E20219 oder E20187

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Applikation		Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OIF
OIF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	270
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	157,8
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M6
Gesamtlänge	[mm]	1500

E20296

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-A-A-M6/1,5M

Minimaler Biegeradius	[mm]	30; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		◉
Werkstoffe		Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmuttern: 4 x M6, Edelstahl
		Zahnscheiben: 4
		Rändelmutter: 1 x M30
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück