





Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH050MSA0005C02




Sovellutus		
Erityispiirre	Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa	
Sovellutus	CAN-väylä; ajoneuvokäyttöön	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Varastointilämpötila	[°C]	-40...80
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	374,5
Mitat	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Taivutussäde kiinteässä asennuksessa	min. 5 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 1 Mio.
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 7,2 mm, suojattu; RD / BK: 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + WH / BU: 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + vaippa: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / kierretty		
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin		
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu		
		



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH050MSA0005C02

Liitäntä



Johdinvärit :
BK = musta
BU = sininen
RD = punainen
WH = valkoinen
screen = vaippa