


Y-liitäntäkaapeli

YSDGH050MSS0002H05STGH040MSS

Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellukset; Käyttö työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	24 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	183,1
Valukotelomateriaali	TPU / TPU
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Tiivistemateriaali	Viton
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa
	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus
	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä
	> 5 Mio.
	Vääntörasitus
	± 180 °/m

Huomautuksia

Huomautuksia	Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla
Pakkausyksikkö	1 kpl

Y-liitäntäkaapeli


YSDGH050MSS0002H05STGH040MSS

Sähköinen liitäntä - urospistoke C

Pistokeliitäntä: M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: lukkomutteri, messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm; ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!




Liitäntä



Sähköinen liitäntä - urospistoke A

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Pistokeliitäntä: M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: lukkomutteri, messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm; ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin B

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Pistokeliitäntä: M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: lukkomutteri, messinki, niklattu; tiiviste: Viton; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm; ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!



Y-liitäntäkaapeli

YSDGH050MSS0002H05STGH040MSS

kaaviot ja käyrät

Kuormitettavuuden alenema $I_{max} * 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Ympäristölämpötila [°C]

Y Virta [A]