
E20228

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-R3



Einsatzbereich		
Ausführung		90° Umlenkung des Lichtstrahls
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Applikation		Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OUF; OOF
OKF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	120
OOF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	400
OUF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	120
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	54,5
Ausführung Tastkopf		abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser	[mm]	5
Tastkopflänge	[mm]	14

E20228

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-R3

Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		◉
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Zubehör		
Lieferumfang		E20104
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück