




Sensor de nível contínuo (microondas guiadas)

LR0000B-BR34ASPKG/US

para altas temperaturas se aplica: fundamental é a temperatura na conexão do processo. A temperatura real do fluido pode ser mais alta.

Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas.
Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).
observe as informações técnicas em " Downloads"



- 1 exibição alfanumérica 4 dígitos
- 2 LEDs Unidade do display / Status de chaveamento
- 3 botões de programação
- 4 vedação
- A Zona ativa
- I1 / I2 áreas inativas



Características do produto	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 4
Comprimento da sonda L [mm]	100...1600
Conexão de processo	conexão da rosca G 3/4 rosca externa
Área de aplicação	
Característica especial	Contatos banhados a ouro
Aplicação	para aplicações industriais
Substâncias	Fluidos líquidos
Constante dielétrica da substância	≥ 1,8; (nas substâncias com DK 1,8...5 (por exemplo, óleos) um tubo coaxial é necessário para a operação)



Sensor de nível contínuo (microondas guiadas)

LR0000B-BR34ASPKG/US

Fluidos recomendados		água; fluidos à base de água; óleos; substâncias à base de óleo	
Não utilizável para		Consulte o manual de operação, capítulo "Utilização adequada".	
Temperatura do processo	[°C]	-25...80; (90 < 1 h ; veja nota sob observações)	
Resistência à pressão		16 bar	1,6 MPa
Resistência contra vácuo		-1000 mbar	-0,1 MPa
MAWP nas aplicações segundo CRN	[bar]	16	
Dados elétricos			
Tensão de operação	[V]	18...30 DC	
Consumo de corrente	[mA]	< 30	
Classe de proteção		III	
Proteção contra inversão de polaridade		sim	
Retardo de prontidão	[s]	< 3	
Princípio de medida		Guia de onda radar	
Entradas/saídas			
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 4	
Saídas			
Saídas totais		4	
Sinal de saída		sinal de comutação; IO-Link	
Função elétrica		PNP	
Quantidade de saídas digitais		4	
Saída		abertura / fechamento; (parametrizável)	
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5	
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	200	
Proteção contra curto-circuitos		sim	
Versão da proteção contra curto-circuito		térmico, pulsado	
Proteção contra sobrecarga		sim	
Faixa de medição / de ajuste			
Comprimento da sonda L	[mm]	100...1600	
Zona ativa A	[mm]	L-40; (na configuração em óleo e substâncias baseadas em óleo: L-60)	
Zona inativa I1 / I2	[mm]	30 / 10; (na configuração em óleo e substâncias baseadas em óleo: 30 / 30)	
Frequência de medição	[Hz]	4	
Alcance de ajuste			
Ponto de comutação SP	[mm]	15...L-30	
Aviso sobre o ponto de comutação SP		na configuração em óleo e substâncias baseadas em óleo: 35...L-30	
Ponto de comutação e retorno rP	[mm]	10... L-35	
Aviso sobre o ponto de desligamento rP		na configuração em óleo e substâncias baseadas em óleo: 30...L-35	
Em intervalos de	[mm]	5	



Sensor de nível contínuo (microondas guiadas)

LR0000B-BR34ASPKG/US

Histerese	[mm]	> 5
Precisão / desvios		
Repetibilidade	[mm]	± 5
Erro de medição	[mm]	± 7
Erro de offset	[mm]	5
Resolução	[mm]	1
Influência da temperatura por 10 K		± 0,2 %
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link
Tipo de transferência		COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link		1.1
SDCI-Padrão		IEC 61131-9 CDV
Modo SIO		sim
Classe de master port exigida		A
Dados do processo analógicos		1
Dados do processo binários		4
Tempo mín. do ciclo do processo	[ms]	2,3
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	10
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	em reservatórios metálicos fechados
	DIN EN 61000-6-4	em reservatórios plásticos ou reservatórios metálicos abertos
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) com sonda de referência 0,5 m
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) com sonda de referência 0,5 m
MTTF	[anos]	205
Certificado UL	Número de aprovação UL	H008
	Número do arquivo UL	E174191
Dados mecânicos		
Peso	[g]	380,45
Dimensões	[mm]	Ø 50 / L = 99
Materiais		1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V
Materiais em contato com o fluido		1.4305 (aço inoxidável / 303); conexão de sondas: 1.4435 (aço inoxidável / 316L); PTFE; FKM; vedação: NBR reforço de fibras
Conexão de processo		conexão da rosca G 3/4 rosca externa

LR8000



Sensor de nível contínuo (microondas guiadas)

LR0000B-BR34ASPKG/US

Displays / elementos de operação


Display	Unidade do display	3 x LED, verde
	Status de chaveamento	4 x LED, amarelo
	Nível	exibição alfanumérica, 4 dígitos
	Configuração de parâmetros	exibição alfanumérica, 4 dígitos

Observações


Notas	para altas temperaturas se aplica: fundamental é a temperatura na conexão do processo. A temperatura real do fluido pode ser mais alta.
Unidades por embalagem	1 peça

Conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 7, dourado



Conexão



Sensor de nível contínuo (microondas guiadas)

LR0000B-BR34ASPKG/US

Diagramas e curvas

Desvio da medição D nos limites da faixa ativa

