


DTE101



RFID LF/HF -vahvistinyksikkö

DTELF/HFABRWPNUS00



Sovellutus

Sovellutus

enintään 4 ANT4xx/ANT5xx/ANT600 -tyypin luku-/kirjoituspäälle

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

18...30 DC

Virrankulutus

[mA]

< 3000

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 4

Lähdöt

Binäärilähtöjen lukumäärä

4

Kuormitettavuus / lähtö

[mA]

500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä

Ethernet

Tehdasasetukset

IP-osoite: 192.168.0.79

aliverkon peite: 255.255.255.0

yhdyskäytävän IP-osoite: 192.168.0.100

Ethernet - PROFINET

Protokolla

PROFINET

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...60

Varastointilämpötila

[°C]

-20...85

Suojausluokka

IP 67

Hyväksynnät / testit

Iskunkestävyys

IEC 60068-2-27

15 g 11 ms

Tärinänkestävyys

IEC 60028-2-6

±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)



RFID LF/HF -vahvistinyksikkö

DTELF/HFABRWPNU00

MTTF	[vuotta]	108,28
------	----------	--------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	393,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))
Mitat	[mm]	115 x 85 x 46,2
Materiaalit		Ylempi osa: PA Grivory GV5H oranssi; Ylempi osa: TPE; pohjaosa: GD-ALSi12

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Jännitesyöttö	1 x LED, vihreä
		1 x LED, keltainen
	PROFINET-IO	2 x LED, punainen/vihreä
	Ethernet	1 x LED, vihreä
		1 x LED, keltainen
	Tulot / lähdöt	1 x LED, vihreä
		1 x LED, keltainen

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Suojahattu: M12, E73004
--------------------	-------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - Ethernet

Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: D




Port 1/2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A




AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä

Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A



DTE101



RFID LF/HF -vahvistinyksikkö

DTELF/HFABRWPNU00

IO 1...4	
1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.