
R1D200

Radar-Distanzsensor

R1DBAF6KG/US/IO-Link



Produktmerkmale		
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	80 x 80 x 45
Digital		
Elektrische Ausführung		PNP/NPN; (parametrierbar)
Ausgangsfunktion		Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Einsatzbereich		
Funkzulassung für		EU/RED; Großbritannien; Australien; Japan; Mexiko; Namibia; Neuseeland; Südafrika; Hongkong; USA; Kanada; Chile; Brasilien; Ecuador; Kamerun; Panama; Marokko; Mongolei; Malaysia; Paraguay; Ukraine
Hinweis zur Funkzulassung		Die Liste der Länder, die die Europäische Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU anwenden befindet sich unter "Downloads".
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; (nach SELV/PELV ; Energiebegrenzte Stromkreise nach IEC/UL 61010-1 3rd Edition cl. 9.4)

R1D200

Radar-Distanzsensor

R1DBAF6KG/US/IO-Link

Stromaufnahme	[mA]	< 300; (Mittelwert: 150 mA)	
Leistungsaufnahme	[W]	21; (maximal)	
Schutzklasse		III	
Verpolungsschutz		ja	
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	1000	
Arbeitsfrequenz [GHz]		77...81	
Maximale abgestrahlte durchschnittliche spektrale Leistungsdichte EIRP [dBm/MHz]		-17	
Abgestrahlte Spitzenleistung EIRP [dBm]		30	
Ein-/Ausgänge			
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge		3	
Eingänge			
Eingänge		IN1	Ein- / Ausschalten des Radars
Ausgänge			
Gesamtzahl Ausgänge		2	
Ausgangssignal		OUT1	Schaltsignal; IO-Link
		OUT2	Schaltsignal; Analogsignal
Kurzschlussschutz		ja	
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet	
Überlastfest		ja	
Analog			
Analogausgang Strom	[mA]	4...20, invertierbar; (skalierbar)	
Max. Bürde	[Ω]	500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC)	
Analogausgang Spannung	[V]	0...10, invertierbar; (skalierbar)	
Min. Bürde	[Ω]	2000	
Digital			
Elektrische Ausführung		PNP/NPN; (parametrierbar)	
Ausgangsfunktion		Schließer / Öffner; (parametrierbar)	
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5	
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	200	
Erfassungsbereich			
Reichweite	[m]	0,1...50; (bezogen auf 10 cm Winkelreflektor)	
Öffnungswinkel zylindrisch	[°]	horizontal	40
		vertikal	20
Mess-/Einstellbereich			
Messbereich	[m]	0,1...50; (siehe Diagramm)	
Messfrequenz	[Hz]	20...100	

R1D200

Radar-Distanzsensor

R1DBAF6KG/US/IO-Link

Genauigkeit / Abweichungen			
Hysterese	[mm]	5; (parametrierbar)	
Temperaturkoeffizient Analogausgang	[% der Spanne / 10 K]	± 0,1	
Reproduzierbarkeit Analogausgang [% der Spanne]		< 0,1	
Linearitätsfehler Analogausgang [% der Spanne]		± 0,15	
Genauigkeit Analogausgang [% der Spanne]		± 0,2 (zusätzlich zu den Genauigkeitsangaben im Abschnitt weitere Daten)	
Software / Programmierung			
Parametriermöglichkeiten		nur über IO-Link	
Schnittstellen			
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link	
Übertragungstyp		COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link Revision		1.1	
SDCI-Norm		IEC 61131-9	
Profile		BLOB	Binary Large Object transfer
		Common - I&D	Identification and Diagnosis
		Function	Locator
		Function	ProductURI
SIO-Mode		ja	
Benötigte Masterportklasse		A	
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	3,2	
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)		**Funktion**	**Bitlänge**
		Distanz	32
		Geschwindigkeit	32
		Leistung	8
		RCS	8
		Neigung des Sensors	1
		Gerätestatus	4
		Binäre Schaltinformationen	4
IO-Link Funktionen (azyklisch)		Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler; Anzahl der Triggervorgänge; interne Temperatur; Einstellung ROI	
Unterstützte DeviceIDs		**Betriebsart**	**DeviceID**
		default	1518
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...80	
Hinweis zur Umgebungstemperatur		ohne Benutzung des Analogausgangs: -40...85 °C	
Lagertemperatur	[°C]	-40...85	
Schutzart		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (mit aufgeschraubten Steckverbindern oder Verschlusskappen)	

R1D200

Radar-Distanzsensor

R1DBAF6KG/US/IO-Link

Zulassungen / Prüfungen			
EMV		DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		DIN EN 61000-4-3 HF gestrahlt	10 V/m
		DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		DIN EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	10 V
		DIN EN 61000-6-2	Störfestigkeit / industrielle Umgebung
		EN 55032 Emission	Klasse A
Schlagfestigkeit		IEC 62262	IK06 (1J)
Schwingfestigkeit		DIN EN 60068-2-6 Fc	10 g 10 Frequenzzyklen, 1 Oktave, pro Minute in 3 Achsen
Schockfestigkeit		DIN EN 60068-2-27 Ea	50 g 11 ms Halbsinus; je 10 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen
Dauerschockfestigkeit		DIN EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms Halbsinus; je 4000 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen
Schneller Temperaturwechsel		DIN EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 30 s; 300 Zyklen
Salzsprühnebeltest		DIN EN 60068-2-11 Ka	8 Prüfzyklen
Elektrische Sicherheit		DIN EN 61010-2-201	elektrischer Schlag / elektrische Versorgung nur über SELV/PELV-Stromkreise
MTTF	[Jahre]	53	
UL-Zulassung		Ta	-40...65 °C
		File Nummer UL	E205959
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	412,15	
Gehäuse		Quaderförmig	
Einbauart		bündig einbaubar	
Abmessungen	[mm]	80 x 80 x 45	
Werkstoffe		Gehäuse: PA; Radom: PEI; Dichtung: HNBR	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	2x LED, gelb
		Betrieb	1x LED, grün
		Fehler	1x LED, rot
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	


R1D200

Radar-Distanzsensor


R1DBAF6KG/US/IO-Link

Elektrischer Anschluss

Anschluss



Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 5



1	L+
2	OUT2 Schaltausgang Analogausgang
4	OUT1 Schaltausgang IO-Link
5	IN1 Ein- / Ausschalten des Radars
3	L-

Weitere Daten

Betriebsmodus	Standard	Hohe Reichweite, hohe Geschwindigkeit	Hohe Messfrequenz
Max. Distanz	0,1...20 m	0,25...50 m	0,1...20 m
Distanzauflösung	100 mm	320 mm	100 mm
Distanzgenauigkeit	± 5 mm	± 15 mm	± 5 mm
Max. Geschwindigkeit	± 6 m/s	± 15 m/s	± 15 m/s
Geschwindigkeitsauflösung	± 0,15 m/s	± 0,38 m/s	
Geschwindigkeitsgenauigkeit	± 0,01 m/s	± 0,04 m/s	± 0,20 m/s
Messfrequenz	20 Hz	20 Hz	100 Hz

Distanz	bezogen auf 10 cm Winkelreflektor
Auflösung	zur Erfassung von zwei Objekten gleicher Größe
Genauigkeit	für ein starkes, punktförmiges Ziel


R1D200

Radar-Distanzsensor

R1DBAF6KG/US/IO-Link

Diagramme und Kurven

Erfassungsbereich



1: Azimuth

2: Elevation

Bedingungen

Reflektor: 4.3“ Trihedral Corner Reflector (SAJ043-S1)

RCS: 10 dBm²

Distanz: 5 m

Arbeitsfrequenz: 79 GHz