




Laserl hetin/vastaanotinpari, l hetin

OJSLOOKG/SO/AS



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji	punainen valo	
Lasersuojausluokka	1	
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Sovellutus		
Toimintaperiaate	L�hetin/vastaanotinpari	
Sovellutus	Robotiikka-, kokoonpano- ja tavarank�sittelysovellutukset	
S�hk�iset tiedot		
K�ytt�j�nnite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 12
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyll�
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	650
Tyyp. elinik�	[h]	50000
L�hd�t		
Ylikuormitussuojaus		kyll�
Tunnistusalue		
L�hetin / vastaanotin		l�hetin
Toimintaet�isyys	[m]	< 1



Laserlähetin/vastaanotinpari, lähetin

OJSLOOKG/SO/AS

Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	4
Valonsäteiden mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-10...60
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2	
Lasersuojausluokka		1
Laitesuojausta koskeva huomautus	Huom!:	Laservalo
	laserluokka:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Complies with 21 CFR 1040.10 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.
MTTF [vuotta]		918

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	27,95
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	35 x 11 x 24
Materiaalit	kotelo: ABS; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS
Materiaali linssi	suojalasi:lasi
Linssin suuntaus	linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
--------	--------	-----------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	ruuvit: 2
	jousivälilevyt: 2
	Mutterit: 2

Huomautuksia

Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Koskettimet: 4





Laserl hetin/vastaanotinpari, l hetin

OJSLOOKG/SO/AS

Liit nt 

