




Painelähetin

PT-004-AFG14-A-ZVG/US



1 tiiviste



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1		
Mittausalue	0...4 bar	0...58 psi	0...400 kPa
Prosessiliitäntä	kierrelähtö G 1/4 ulkokierre (DIN EN ISO 1179-2)		

Sovellutus

Sovellutus	teollisuuskäyttöön		
Aine	nesteet ja kaasut		
Aineen lämpötila [°C]	0...80		
Min. rikkoutumispaine	25 bar	360 psi	2500 kPa
Painealue	8 bar	116 psi	800 kPa
Painelaji	Absoluuttinen paine		

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	8...30 DC		
Min. erotusresistanssi [MΩ]	100; (500 V DC)		
Suojausluokka	III		
Napaisuussuojaus	kyllä		

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1		
-------------------------------	-------------------------------	--	--

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1		
Lähtösignaali	analogiasignaali		
Analogialähtöjen lukumäärä	1		
Analogiavirtalähtö [mA]	4...20		
Maks. kuormitus [Ω]	800; (U _b = 24 V; (U _b - 8 V) / 20 mA)		
Oikosulkusuojaus	kyllä		

Mittaus- / asettelualue

Mittausalue	0...4 bar	0...58 psi	0...400 kPa
-------------	-----------	------------	-------------



Painelähetin

PT-004-AFG14-A-ZVG/US

Tarkkuus / poikkeamat		
Toistotarkkuus [% mittausalueesta]	< ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)	
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta]	< ± 1,0; (sis. nollapiste- ja aluevirheen, epälineaarisuuden ja hystereesin)	
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta]	< ± 0,5 (BFSL) / < ± 1,0 (LS)	
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta]	< ± 0,1; (per vuosi)	
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)	
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)	
Vasteajat		
Analogialähdön askellusvasteaika	[ms]	4
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...80
Varastointilämpötila	[°C]	-20...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	DIN EN 61326-1	
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	500 g (1 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[vuotta]	815
Painelaitedirektiivi	Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	118,65
Kotelo		sylinterinmuotoinen
Mitat	[mm]	Ø 29 / L = 58,8
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); HNBR; PA
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Painesyklejä vähintään		10 miljoonaa
Kiristysmomentti	[Nm]	25...35; (suositeltava kiristysmomentti; riippuu voitelusta, tiivisteestä ja painekuormituksesta)
Prosessiliitäntä		kierrelitiäntä G 1/4 ulkokierre (DIN EN ISO 1179-2)
Prosessiliitännän tiivistys		NBR (DIN EN ISO 1179-2)
Paineenvälitysneste		synteettinen öljy
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna		ei
Huomautuksia		
Huomautuksia	BFSL = BFSL (minimiarvoasetus)	
	LS = raja-arvoasetus	

PT0505



Painelähetin

PT-004-AFG14-A-ZVG/US

Pakkausyksikkö


1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 2



Liitäntä



OUT analogialähtö
värit DIN EN 60947-5-2 mukaan
Johdinvärit :
BN = ruskea
WH = valkoinen