


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-E-V-E3R/2m



Sovellutus

Malli	valonsäteen kääntö 90°
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Sovellutus	Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	140
----------------------------------	-----

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	230
----------------------------------	-----

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	4000
----------------------------------	------

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	400
----------------------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...70
-------------------------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	58,5
Tuntopään tyyppi	kulmamalli

E20714



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-E-V-E3R/2m

Tuntopään halkaisija	[mm]	3
Tuntopään pituus	[mm]	35
Kokonaispituus	[mm]	2000
Minimi taivutussäde	[mm]	25
Kuitujärjestys		●
Kuitumateriaali		PMMA
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali		PE

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Pantakiinnike:, E20107
--------------------	------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------