


TA2115



Transmissor de temperatura

TA-050CLER14-A-ZVG/US



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1
Alcance de medição [°C]	-50...150
Interface de comunicação	IO-Link
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/4 rosca externa
Comprimento de instalação EL [mm]	50

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro
Elemento de medição	1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A)
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos
Resistência à pressão	400 bar 40 MPa
Aviso da resistência à pressão	Sensor Para a instalação no adaptador, valem as especificações do adaptador.

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	18...32 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA]	< 50
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Retardo de prontidão [s]	1

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1
---------------------------------	------------------------------------

Saídas

Saídas totais	1
Sinal de saída	sinal analógico; IO-Link; (configuráveis)
Quantidade de saídas analógicas	1
Corrente da saída analógica [mA]	4...20
Carga máx. [Ω]	250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Proteção contra curto-circuitos	sim



Transmissor de temperatura

TA-050CLER14-A-ZVG/US

Proteção contra sobrecarga		sim	
Faixa de medição / de ajuste			
Comprimento da sonda L	[mm]	37	
Alcance de medição	[°C]	-50...150	
Ajuste de fábrica		-50...150 °C	
Resolução			
Resolução da saída analógica	[K]	0,04	
Precisão / desvios			
Precisão da saída analógica	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)	
Coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K]		0,1; (Em caso de desvio da condição de referência de 25 ± 5 °C)	
Tempos de reação			
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09	[s]	1 / 3	
Interfaces			
Interface de comunicação		IO-Link	
Tipo de transferência		COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link		1.1	
Perfil	Smart Sensor - SSP 0		Generic Profiled Sensor
	Function		Device identification
	Function		Process data variable
Tempo mín. do ciclo do processo	[ms]	2,3	
DeviceIDs suportados	Modo de operação		DeviceID
	default		377
Condições ambientais			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80	
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...100	
Proteção		IP 67; IP 68; IP 69K	
Certificações / testes			
EMC	DIN EN 61000-6-2		
Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27		50 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN IEC 68-2-6		20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[anos]	572	
Certificado UL	Número de aprovação UL		K002
Dados mecânicos			
Peso	[g]	94	
Invólucro		Cilíndrico	
Dimensões	[mm]	Ø 18,7 / L = 113,9	
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEI; FKM	
Materiais em contato com o fluido		1.4404 (aço inoxidável / 316L); anel de vedação: FKM	
Máx. torque de aperto	[Nm]	35	

TA2115



Transmissor de temperatura

TA-050CLER14-A-ZVG/US

Conexão de processo	conexão da rosca G 1/4 rosca externa	
Diâmetro da sonda [mm]		6
Comprimento de instalação EL [mm]		50

Displays / elementos de operação

Display	Estado de operação	1 x LED, verde
---------	--------------------	----------------

Observações

Observações	MS = faixa de medição ajustável
Unidades por embalagem	1 peça

Conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 4, dourado



Conexão

