




RFID-tunniste

ID-TAG/M5x16,5/06



1 tunnisteen keskiosa



Sovellutus

Sovellutus	Työkappalealustojen koodaus kuljetinjärjestelmissä	
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C]		-25...85
Huippulämpötila (passiivinen) [°C]		90

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus [MHz]		13,56
Muistin koko [bit]		896
Muistityyppi		EEPROM
Sirutyyppi		Vigo
Blokkien lukumäärä		28
Kappaleen koko [Byte]		4
Uniikki identifiointinumero (UID) [Byte]		8
RFID-standardi		ISO 15693
Maks. lukujaksojen määrä		rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä		100000

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]		-25...85
Varastointilämpötila [°C]		-40...90
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynät / testit

Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Radio-hyväksyntä		ISO 15693

Mekaaniset tiedot

Paino [g]		5,3
Kotelo		kierremalli
Asennustapa		asennus ei-metallipinnoille ; liuvikiinnitys ; liimaus pintaan)
Mitat [mm]		M5 / L = 16,5
Kierremerkintä		M5
Materiaalit		PA musta

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		10 kpl
----------------	--	--------



RFID-tunniste

ID-TAG/M5x16,5/06

Muut tiedot

Lukuetäisyys asennettuna ei-metallipinnalle (mm)

ANT410 / DTI110 / DTI410	-
ANT411 / DTI111 / DTI411	5
ANT420 / DTI120 / DTI420 / DTI124 / DTI424 / DTM424 / DTM426	-
ANT421 / DTI121 / DTI421 /DTI125 / DTI425 / DTM425 / DTM427	10
ANT430 / DTI130 / DTI430 / DTI134 / DTI434 / DTM434 / DTM436	5
ANT431 / DTI131 / DTI431 / DTI135 / DTI435 / DTM435 / DTM437	15
ANT513 / DTI213 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI215 / DTI515 / ANT516 / DTI216 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15