


AC010S



Valaistu hätäpysäytyskytkin AS-i-liitännällä

E-stop illuminated IP67



Sovellutus

Sovellutus

Hämäyssuojattu hätäpysäytyspainike EN ISO 13850 mukaan

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	50
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

Tulot

Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	20
Tulovirta "0" [mA]	< 4
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
-------------------	------



Valaistu hätäpysäytyskytkin AS-i-liitännällä

E-stop illuminated IP67

Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	10
Oikosulkusuojaus		ei
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt		AS-i

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 67

Turvaluokitus

Vastaa vaatimuksia	ISO 13849-1: 2015 kategoria 4, PL e	
	IEC 61508 SIL 3	
Elinikä TM (Mission Time)	[h]	87600

AS-i-luokitus

AS-i versio		2.1
Laajennettu osoitteenantomoodi		ei
AS-i master -profiili		M3; M4
AS-i-profiili		S-7.B.E
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	B.E
AS-i-hyväksyntä		74601

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	136,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	93,5 x 72 x 105
Materiaalit		PC-GF20

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	LED, punainen
--------	----------	---------------

Sähköinen liitäntä

Moduliliitäntä	M12
----------------	-----


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille, IP 67:

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1	AS-i +
2	ei käytössä
3	AS-i -
4	ei käytössä
5	ei käytössä