


Anturi pistemäiseen pinnankorkeuden tunnistukseen

LMFCE-B12E-QSKG-0/US



1 tiiviste



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Tehdasasetus	vesi; vesipohjaiset aineet
Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Aine	vesi; vesipohjaiset aineet; öljyt; öljypohjaiset aineet; jäähdytysnesteet; jauheet
Ei-soveltuvat aineet	Katso käyttöohje, kappale "Toiminta ja ominaisuudet".
Aineen lämpötila [°C]	-25...100
Anturisauvan pituus [mm]	28
Säiliöpaine	-1...40 bar -0,1...4 MPa
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar]	40
Öljy	
Aineen lämpötila [°C]	-25...100

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 35
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	2
Lähtösignaali	kytkinsignaali; IO-Link
Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä	2
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)



Anturi pistemäiseen pinnankorkeuden tunnistukseen

LMFCE-B12E-QSKG-0/US

Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	50; (100 (...60 °C))
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		terminen, tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Mittaus- / asettelualue

Tehdasasetus	vesi; vesipohjaiset aineet
--------------	----------------------------

Vasteajat

Vasteaika	[s]	< 0,5
-----------	-----	-------

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio	1.1	
SDCI-standardi	IEC 61131-9	
Profiili	Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
	Function	Device identification
	Function	Process data variable
	Function	Device diagnosis
SIO-moodi	kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Prosessidata, analoginen	1	
Prosessidata, binääri	2	
Min. prosessijakso	[ms]	3,2
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	674

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Varastointilämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 68; IP 69K; (7 päivää / 1 m syvyydessä veteen upotettuna / 0,1 bar: IP 68)	

Hyväksynyt / testit

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	: suljetut säiliöt
	DIN EN 61000-6-4	: avoimet säiliöt
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[vuotta]	534
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	H003

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	117,45
Mitat	[mm]	Ø 18,1 / L = 76,2
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK; FKM	



Anturi pistemäiseen pinnankorkeuden tunnistukseen

LMFCE-B12E-QSKG-0/US

Prosessiliitäntä

G 1/2 ulkokierre

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	LED, keltainen
	toimintatila	LED, vihreä

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	tiiviste 1 x (26,5 x 21,3 x 1,5 mm), Centellen
--------------------	--

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu



Liitäntä



OUT1: Binäärilähtö IO-Link
 OUT2: Binäärilähtö
 värit DIN EN 60947-5-2 mukaan
 Johdinvärit :

BK = musta
 BN = ruskea
 BU = sininen
 WH = valkoinen