
E40624

Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)

ADAPT EN10357-C DN65



ADI-FREE CRN EC 1935/2004 FCM CN FCM JP FDA Hygienic Cleanable

Einsatzbereich		
Ausführung	für Durchflusssensor SMF	
Applikation	Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich	
Druckfestigkeit	25 bar	2,5 MPa
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	

E40624

Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)

ADAPT EN10357-C DN65

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	3473,4
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 124 / L = 42,9
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite		DN65 (2 1/2“)
Sensorikanschluss		ifm spezifischer Geräteflansch
Prozessanschluss		Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)
Prozessanschluss passend für Rohrnorm		(DIN EN 10357 Serie C); (DIN EN 10357 Serie D); (DIN 11866 Reihe C); (BS 4825 Teil 1); (ISO 2037)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		Ra < 0,4 µm
Zubehör		
Lieferumfang		Schrauben 12
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		2 Stück